

Garant GRIDLINE

LED šviestuvas ToolTruck be atramų, Tipas: 20**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914872 20
GTIN	4045197893758
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas šviestuvas su lempomis, prijungimo laidu ir laikikliais įstatymui į dirbtuvių vežimėlio arba darbastalio su ratukais skersinius. Laikiklis su kiauryme laidų pravedimui per atraminius rėmus. Priežiūros nereikalaujanti, ilgai tarnaujanti LED technologija. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, su neutralia balta šviesos spalva 4000 K. Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

Tinka:

Perforuotos sienelės Nr. 914855; 914856 (netinka dyd. 222 ir dyd. 444).

Tiekimo sudėtis:

LED šviestuvas su laidu, Wieland kištuku, kad būtų galima prijungti prie laidų vyniotuvo, 2 laikikliais.

Pastaba:

Elektros laidui papildomai užsakykite kabelių vyniotuvą Nr. 914890 dyd. DE.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	2800 lm
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Naudojama galia	35 W
Šviestuvo pagrindo plotis	123 mm
Šviestuvo pagrindo aukštis	33 mm

Šviestuvo pagrindo ilgis	1030 mm
Laikiklio iškyša	350 mm
ATEX zona	Nėra
Serija	ToolTruck
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Produkto rūšis	Tvirtinamas šviestuvas