



## Lenktas dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 16X18mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	618000 16X18
GTIN	4018754096770
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Lanko formos kilpinis veržliaraktis, kaldintas šampuojant. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Deformavimui atsparus, dvigubos T profilio veržliaraktis. su **AS-drive** profiliu

#### Paskirtis:

Specialiai skirtas darbui prie variklio, pvz.: įstatant karbiuratorių, generatorių ir t. t., ir visur, kur sunku varžtus ir veržles pasiekti standartiniais kombinuotais veržliarakčiais.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir ant viršaus chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius (jokių aštrių briaunų).

### Techninis aprašymas

Rakto dydis <sub>1</sub>	16 mm
Žiedo Ø D <sub>2</sub>	27,5 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	18 mm
Žiedo Ø D <sub>1</sub>	25,3 mm
Rakto ilgis	200 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Galvutės aukštis h	8,5 mm
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuotas (smūgiams atspari danga)
Kilpos pusė AS-drive	taip
Lanko forma	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis