

**Akumuliatorinis gręžtuvas, belaidis įkroviklis, Gamintojo ID: GSR1860CW****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Produktų klasė	03B

Aprašas**Aprašymas:**

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas

- **Kompaktiškas akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Ilga eksploatacija dėl bešepetėlinio EC variklio (išskyrus 070243).**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control su automatiniu išsijungimu blokavimo atvejais bei išskirtinė sankaba ir variklio stabdis. 13mm automatini metalo gręžimo patronas. Aukštas sukimo momentas.

Su **Wireless-Charging (belaidžio įkrovimo) sistema:** automatini įkrovimas su specialia, akumuliatorių tausojančia **indukcine įkrovimo technologija**. Galima papildyti **Connectivity** moduliu.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, lagaminu, segtuku prie diržo, antgalių laikikliu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir t.t. bei 073866 ir t. t.
Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Sąsaja: belaidis įkroviklis

Gamintojo pavadinimas: GSR 18 V-60C

Variklio sandara: Bešepetėlinis variklis

Akumulatoriaus įtampa: 18 V

Akumulatoriaus talpa: 2 A·h

maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje: 31 N·m

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje: 60 N·m

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Gamintojo pavadinimas	GSR 18 V-60C
Svoris	1,7 kg
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 600 min ⁻¹
standartinis naudojimas	Heavy Duty
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1900 min ⁻¹
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 N·m
Sąsaja	belaidis įkroviklis
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	38 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumulatoriaus talpa	2 A·h
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	31 N·m

Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa
B18-W V

073851 B18-W

Pradinis rinkinys Wireless Charging Tipas GAL1830W

073862 GAL1830W