


Garant GRIDLINE

**Perforuoto lakšto sienelė vienas pusė, skirta dirbtuvių vežimėliams, Naud.
aukštis: 444mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914851 444
GTIN	4045197893949
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienelė (9x9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.

Vienpusė perforuota sienelė, kita pusė iš ištisinio lakštinio plieno.

Tinka:

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Tiekimo sudėtis:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Techninis aprašymas

Perforuotos sienelės plotis	635 mm
Perforuotos sienelės aukštis	444 mm
Aukštis	444 mm
Serija	ToolCar
Paskirtis	Dirbtuvių vežimėlis
Hoffmann perforuota sienelė	9x9 mm

Produkto rūšis

Perforuota sienelė