


Garant GRIDLINE

Perforuoto lakšto sienelė dvipusė, skirta dirbtuvių vežimėliams, Naudingas aukštis: 222mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914852 222
GTIN	4045197893963
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9x9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.

Iš abiejų pusių perforuota sienelė.

Tinka:

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Tiekimo sudėtis:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Techninis aprašymas

Perforuotos sienelės plotis	635 mm
Perforuotos sienelės aukštis	222 mm
Aukštis	222 mm
Serija	ToolCar
Paskirtis	Dirbtuvių vežimėlis
Hoffmann perforuota sienelė	9x9 mm
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

