


Garant GRIDLINE

**Perforuoto lakšto sienelė dvipusė, skirta dirbtuvių vežimėliams, Naudingas aukštis: 950mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914852 950
GTIN	4045197893987
Produktų klasė	9GT

**Aprašymas****Modelis:**

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9x9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.  
Iš abiejų pusių perforuota sienelė.

**Tinka:**

Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

**Tiekimo sudėtis:**

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

**Techninis aprašymas**

Perforuotos sienelės plotis	635 mm
Perforuotos sienelės aukštis	950 mm
Aukštis	950 mm
Serija	ToolCar
Paskirtis	Dirbtuvių vežimėlis

Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

---

## Priedai

LED šviestuvai dirbtuvių vežimėliams be atramų Tipas 20	914870 20
---	-----------