


Garant GRIDLINE

**Perforuoto lakšto sienelė dvipusė, skirta ToolTruck, Naud. aukštis: 950mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914856 950
GTIN	4045197894045
Produktų klasė	9GT

**Aprašymas****Modelis:**

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9x9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.  
Iš abiejų pusių perforuota sienelė.

**Tinka:**

Nr. 914560, 914564, 914568.

**Tiekimo sudėtis:**

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

**Techninis aprašymas**

Perforuotos sienelės plotis	1025 mm
Perforuotos sienelės aukštis	950 mm
Aukštis	950 mm
Serija	ToolTruck
Paskirtis	Darbastalis su ratukais
Hoffmann perforuota sienelė	9x9 mm

Produkto rūšis

Perforuota sienelė

---

## Priedai

LED šviestuvas ToolTruckbe atramų Tipas 20

914872 20