


Garant GRIDLINE

Perforuoto lakšto sienelė dvipusė, skirta ToolTruck, Naud. aukštis: 444mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 914856 444 |
| GTIN | 4045197894038 |
| Produktų klasė | 9GT |

Aprašymas**Modelis:**

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9x9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.

Iš abiejų pusių perforuota sienelė.

Tinka:

Nr. 914560, 914564, 914568.

Tiekimo sudėtis:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Perforuotos sienelės aukštis | 444 mm |
| Perforuotos sienelės plotis | 1025 mm |
| Aukštis | 444 mm |
| Serija | ToolTruck |
| Paskirtis | Darbastalis su ratukais |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9x9 mm |
| Produkto rūšis | Perforuota sienelė |

