


Garant GRIDLINE

Perforuoto lakšto sienelė vienas, skirta ToolTruck, Naud. aukštis: 950mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914855 950
GTIN	4045197894014
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Atramos iš plieninio vamzdžio 25x25 mm su perforuoto lakštinio plieno sienele (9x9 mm kiaurymės kas 37 mm), dažytos sidabro spalvos milteliais.

Vienpusė perforuota sienelė, kita pusė iš ištisinio lakštinio plieno.

Tinka:

Nr. 914560, 914564, 914568.

Tiekimo sudėtis:

Perforuoto lakšto sienelė su atramų pora.

Techninis aprašymas

Perforuotos sienelės aukštis	950 mm
Perforuotos sienelės plotis	1025 mm
Aukštis	950 mm
Serija	ToolTruck
Paskirtis	Darbastalis su ratukais
Hoffmann perforuota sienelė	9x9 mm

Produkto rūšis

Perforuota sienelė

Priedai

LED šviestuvas ToolTruckbe atramų Tipas 20

914872 20