



## Suvarstomi aulinukai, juodi / mėlyni VD PRO 1800 ESD, S2 NB BOA, Batų dydis ES: 47



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	092544 47
GTIN	4044348550786
Produktų klasė	09C

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginiai **VARIO DYNAMICS® PRO** serijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.

- **Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.**
- **Pamušalas puikiai praleidžia orą.**
- **Padas TPU Athletic ESD, šviesiai mėlynas.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.**
- **Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).**

Suvarstomi aulinukai sukonstruoti be siūlių. Dulkes sulaukantis liežuvis. Paminkštinti kraštai.

Su **SECURA VARIO® kulno amortizacija.**

Su BOA® pasukamu užraktu.

#### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092545.

Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus. Užsakyti galima ES dydžius 36 – 50.

elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S2

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis

šalčio izoliacija: iki  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Savybė: Sukamas užraktas

Savybė: Vario® slopinimas

## Techninis aprašymas

Spalva	juoda / mėlyna
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
Apsaugos klasė	S2
šalčio izoliacija	iki $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Batų dydis EU	47
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Serija	VD PRO 1000 ESD
Savybė	Sukamas užraktas
Savybė	Vario® slopinimas
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai