

Garant GRIDLINE

LED šviestuvas ToolTruck su atramomis, Tipas: 20**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	914873 20
GTIN	4045197893765
Produktų klasė	9GT

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas šviestuvas su lempomis, prijungimo laidu ir laikikliais įstatymui į dirbtuvių vežimėlio arba darbatalio su ratukais skersinius. Laikiklis su kiauryme laidų pravedimui per atraminius rėmus. Priežiūros nereikalaujanti, ilgai tarnaujanti LED technologija. Energiją taupanti apšvietimo sistema yra neakinanti ir nemirguliuojanti, su neutralia balta šviesos spalva 4000 K. Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

Tinka:

Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Tiekimo sudėtis:

LED šviestuvas su laidu, Wieland kištuku, kad būtų galima prijungti prie laidų vyniotuvo, 2 laikikliais.

Pastaba:

Elektros laidui papildomai užsakykite kabelių vyniotuvą Nr. 914890 dyd. DE.

Techninis aprašymas

Šviestuvo pagrindo aukštis	33 mm
Šviesos srautas	2800 lm

Šviestuvo pagrindo ilgis	1030 mm
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Šviestuvo pagrindo plotis	123 mm
Naudojama galia	35 W
Laikiklio iškyša	350 mm
Serija	ToolTruck
ATEX zona	Nėra
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Produkto rūšis	Tvirtinamas šviestuvus

Priedai

LED šviestuvus ToolTruckbe atramų Tipas 20	914872 20
--	-----------