

**HOLEX****3/4 colio keturbriaunių sukimo įrankių rinkinys 15 vnt.****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	644200
GTIN	4045197609885
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal **DIN 3122 / 3123**; **galvutės** pagal **DIN 3124**. Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120-C 20 su kiauryme ir atblokovimo mygtukas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

10 galvučių, 6-briaunių: Nr. 644550 dyd. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 skersinė rankena su slystamąja galvute: 1 vnt.

1 šarnyras: 1 vnt.

2 ilgintuvai: 200 ir 400 mm

1 terkšlė: 1 vnt.

Laikomi: lakštinio plieno dėžėje

**Techninis aprašymas**

Dalių skaičius	15
Perdavos profilis	6-briaunė galvutė
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Raktų dydžių matmenys	metrais
6-briaunių galvučių dydžių ribos	22-50 mm

Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Ilgis	540 mm
Plotis	190 mm
Aukštis	80 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

## Priedai

3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 50 mm	644550 50
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 27 mm	644550 27
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 46 mm	644550 46
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 32 mm	644550 32
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 41 mm	644550 41
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 24 mm	644550 24
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 34 mm	644550 34
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 36 mm	644550 36
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 22 mm	644550 22
3/4 colio 6-briaunė galvutė Rakto dydis 30 mm	644550 30