



Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 350×40×127



Užsakymo data

Užsakymo numeris	591506
GTIN	9003176644192
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.

- **Diskus galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o juos keisti reikia žymiai rečiau.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Medžiagoms, kurių apdirbimo metu susidaro ilgos drožlės, būtinas geras aušinimas emulsija.**

Specialus korundas **stipriai legiruotiems, grūdintiems įrankiams plienui, stelitui ir baltajam ketui** apdirbti. Būtent kietoms medžiagoms dėl geresnio prasiskverbimo į medžiagą 80 dydžio grūdelių struktūra yra optimalus sprendimas.

Specifikacija:

97A801H8AV237 stipriai legiruotas plienas.

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Specialusis korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	97A801H8AV237-steel high alloyed
Forma	1
Disko Ø D	350 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	350×40×127
Kiaurymės Ø H	127 mm
Produkto rūšis	Plokščiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

