



Strato precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 225×20×51



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 590200 |
| GTIN | 9003174414025 |
| Produktų klasė | 53Y |

Aprašymas

Modelis:

Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Jei apdirbant medžiagas formuojasi ilgos drožlės, būtinas aušinimas emulsija.**

Specialiai apdorotas aukštos kokybės korundas, skirtas **nelegiruoto ir silpnai legiruoto, negrūdinto plieno apdirbimui.**

Paskirtis:

Pirminiam apdirbimui (rupiajam apdirbimui).

Specifikacija:

F13A46HH11V-Strato silpnai legiruotas plienas.

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Šlifavimo būdas | Plokščiasis šlifavimas |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Forma | 1 |
| Disko Ø D | 225 mm |
| Disko plotis T | 20 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 225×20×51 |
| Kiaurymės Ø H | 51 mm |
| Produkto rūšis | Plokščiojo šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Uni | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |