



## Strato precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 400×50×127



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 590620        |
| GTIN             | 9003176652968 |
| Produktų klasė   | 53Y           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Būtinas aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinas geras aušinimas tepalu.**

Specialiai apdorotas aukštos kokybės korundas, skirtas **nelegiruoto ir silpnai legiruoto, negrūdinto plieno apdirbimui.**

#### Paskirtis:

Pirminiam apdirbimui (rupiajam apdirbimui).

#### Specifikacija:

**F13A46HH11V-Strato silpnai legiruotas plienas.**

#### Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Forma: 1

Forma: 1

## Techninis aprašymas

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Šlifavimo būdas             | Plokščiasis šlifavimas      |
| Šlifavimo priemonių kodas   | A                           |
| Forma                       | 1                           |
| Disko Ø D                   | 400 mm                      |
| Disko plotis T              | 50 mm                       |
| Produkto pavadinimo požymis | 400×50×127                  |
| Kiaurymės Ø H               | 127 mm                      |
| Produkto rūšis              | Plokščiojo šlifavimo diskas |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | ribotai tinka |                |           |
| CuZn                            | ribotai tinka |                |           |
| Uni                             | ribotai tinka |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |