




## Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 225×20×51



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	591206
GTIN	9003177096655
Produktų klasė	53Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.

- **Diskus galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o juos keisti reikia žymiai rečiau.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Medžiagoms, kurių apdirbimo metu susidaro ilgos drožlės, būtinas geras aušinimas emulsija.**

Specialus korundas **stipriai legiruotiems, grūdintiems įrankiams plienui, stelitui ir baltajam ketui** apdirbti. Būtent kietoms medžiagoms dėl geresnio prasiskverbimo į medžiagą 80 dydžio grūdelių struktūra yra optimalus sprendimas.

#### Specifikacija:

**97A801H8AV237 stipriai legiruotas plienas.**

**Pastaba:**

Profiliniai plokščiojo šlifavimo diskai tiekiami pagal užsakymą.

Forma: 1

Forma: 1

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Specialusis korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	97A801H8AV237-steel high alloyed
Forma	1
Disko Ø D	225 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	225×20×51
Kiaurymės Ø H	51 mm
Produkto rūšis	Plokščiojo šlifavimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

