



Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 400×40×127, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	594590
GTIN	9003176559199
Produktų klasė	53Y

Aprašas

Aprašymas:

Labai našūs išorinio užapvalinimo diskai su keraminiu rišikliu. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:

- **Geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu.**
- **Nedidelė terminė apkrova, vėsus šlifavimas.**
- **Prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimas.**

Specifikacija: 454A 802J10 V3. Sukeptas korundas užtikrina didesnę patvarumą ir didesnę nuimamos medžiagos kiekį. Ypač puikiai tinka **stipriai legiruotam plienui / HSS.**

Paskirtis:

- **Universalus išorinis užapvalinimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).**
- **Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)**
- **Būtinasis aušinimas emulsija, apdirbant ilgadožles medžiagas, būtinasis geras aušinamasis tepimas.**

Pastaba:

Tinka ir plokštumų šlifavimui.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonės	Degtas korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	454A 80J10 V3
Forma	1
Disko Ø D	400 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	400×40×127
Kiaurymės Ø H	127 mm