

**Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 300×32×127****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

594125

GTIN

9003173182925

Produktų klasė

53Y

Aprašymas**Modelis:**

Labai našūs išorinio užapvalinimo diskai su keraminiu rišikliu. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:

- **Geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu.**
- **Nedidelė terminė apkrova, vėsus šlifavimas.**
- **Prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimas.**

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Aukštos kokybės **universalus** korundas.

Paskirtis:

- **Universalus išorinis užapvalinimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).**
- **Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)**
- **Būtinasis aušinimas emulsija, apdirbant ilgadožles medžiagas, būtinasis geras aušinamasis tepimas.**

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	89A 80J5 AV217
Forma	1
Disko Ø D	300 mm
Disko plotis T	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	300×32×127
Kiaurymės Ø H	127 mm
Produkto rūšis	Išorinio apvalaus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		