

**Precizinis vidinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 50×40×16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	595051
GTIN	9003176647469
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Našūs specialaus korundo vidinio apvalaus šlifavimo diskai su keraminiu rišikliu.

Paskirtis:

Universalus vidinis užapvalinimas, pvz., praėjimo angų, suleidimo vietų.

Specifikacija:

97A802I5V112 universalus plienas.

Forma: 5

Išėmos gylis F 1: 13 mm

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Vidinis apdirbimas
Šlifavimo priemonės	Ypač našūs specialūs korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	97A802I5V112 Steel universal
Forma	5
Disko Ø D	50 mm

Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	50×40×16
Kiaurymės Ø H	16 mm
Išėmos Ø P	30 mm
Išėmos gylis F 1	13 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas apvaliam vidiniam šlifavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		