

**Dvikilpių terkšlinių raktų rinkinys Torx® varžtams, Torx® profilis: E20XE24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	619440 E20XE24
GTIN	4045197229991
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant. Ypač lengvos eigos žiedinė terkšlė. Ypač mažas suveikimo kampas 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis L: 230 mm

maksimalus kilpos Ø D1: 30,5 mm

maksimalus kilpos Ø D2: 32,5 mm

maksimalus kilpos aukštis h₁: 10,4 mm

maksimalus kilpos aukštis h₂: 11,2 mm

Techninis aprašymas

Torx® profilis 1	E20
Torx® profilis 2	E24
maksimalus kilpos Ø D2	32,5 mm
maksimalus kilpos Ø D1	30,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₂	11,2 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₁	10,4 mm
visas ilgis L	230 mm
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis