

**Strato precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 350×50×127****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	590540
GTIN	9003176652944
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.

- **Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.**
- **Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Būtinai aušinimas emulsija, medžiagų, kurių apdirbimo metu gaunamos ilgos drožlės, atveju būtinai geras aušinimas tepalu.**

Specialiai apdorotas aukštos kokybės korundas, skirtas **nelegiruoto ir silpnai legiruoto, negrūdinto plieno apdirbimui.**

Paskirtis:

Pirminiam apdirbimui (rupiajam apdirbimui).

Specifikacija:

F13A46HH11V-Strato silpnai legiruotas plienas.

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Forma	1
Disko Ø D	350 mm
Disko plotis T	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	350×50×127
Kiaurymės Ø H	127 mm
Produkto rūšis	Plokščiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		