



Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 350×32×127, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	594225
GTIN	9003176501273
Produktų klasė	53Y

Aprašas

Aprašymas:

Labai našūs išorinio užapvalinimo diskai su keraminiu rišikliu. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:

- **Geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu.**
- **Nedidelė terminė apkrova, vėsus šlifavimas.**
- **Prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimas.**

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Aukštos kokybės **universalus** korundas.

Paskirtis:

- **Universalus išorinis užapvalinimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).**
- **Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)**
- **Būtinai aušinimas emulsija, apdirbant ilgadožles medžiagas, būtinai geras aušinamasis tepimas.**

Pastaba:

Tinka ir plokštumų šlifavimui.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	89A 80J5 AV217
Forma	1
Disko Ø D	350 mm
Disko plotis T	32 mm
Produkto pavadinimo požymis	350×32×127
Kiaurymės Ø H	127 mm