



Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 10X12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619705 10X12
GTIN	4045197673350
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:

DIN 3118 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$	8,5 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	8 mm
Rakto dydis d_2	12 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1 \text{ maks.}$	19,4 mm
Rakto dydis d_1	10 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2 \text{ maks.}$	21,4 mm
Rakto ilgis L	153 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis