



Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 14X17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619200 14X17
GTIN	4018754015344
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas, ypač patogus ir lengvas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:

DIN 3118 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{ maks.}}$	10,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	26 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	30 mm
Rakto ilgis L	200 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{ maks.}}$	12 mm
Rakto dydis d_2	17 mm
Rakto dydis d_1	14 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas (smūgiams atspari danga)
atvira kilpa	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis