

Garant GRIDLINE

Automatinis kabelių vyniotuvas, Tipas: DE**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 914890 DE |
| GTIN | 4045197894052 |
| Produktų klasė | 9GT |

Aprašymas**Modelis:**

Kabelių vyniotuvas iš stabilaus lakštinio plieno su integruotu ilgintuvu, skirtas savarankiškam montavimui po dirbtuvių vežimėliu. Su ištraukimo ir vyniojimo automatika.

250 V, 16 A kintamoji srovė.

Toliau išvardyti LED šviestuvai gali būti prijungiami prie kabelių vyniotuvo: Nr. 914870, 914871, 914872, 914873.

Paskirtis:

Mobiliam dirbtuvių vežimėlių ir darbatalių su ratukais aprūpinimui srove.

Tinka:

ToolCar Nr. 914520, 914524; dirbtuvių vežimėliai Nr. 914540, 914550; XL ToolCar Nr. 914590; ToolTruck Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Tiekimo sudėtis:

Kabelių vyniotuvas su 5,0 m ilgio neopreno kabeliu, 2 Schuko kištukais su akle tvirtinimui į dirbtuvių vežimėlių šoninį skyrių (su kabelių vyniotuvu sujungiamas naudojant Wieland kištuką).

Pastaba:

Nederinama su papildomais stalčiais Nr. 914795.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|-----------|
| Kabelio medžiaga | Neoprenas |
| Plotis | 310 mm |
| Laido ilgis | 5 m |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Gylis | 360 mm |
| Nominalioji įtampa | 250 V |
| Aukštis | 80 mm |
| Serija | Dirbtuvių vežimėlis ToolCar |
| Serija | Darbastalis su ratukais ToolTruck |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Įvesties kištuko tipas | F |
| Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema |
| Produkto rūšis | Kabelių vyniotuvas |