

HOLEX**Lankstus endoskopinis zondas, Ø 4,5 mm, Zondo ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492944 1500
GTIN	4045197893772
Produktų klasė	42L

Aprašymas**Modelis:**

2 x 180° sulenkiamo zondo galvutė: zondas su rankena ir nustatymo svirtimi palenkti kameros galvutę dviem kryptimis (maks. 2 x 180°). Tikrinant tuščią erdvę iš galo zondo įvedimo kryptimi nebereikia papildomo zondo veidrodėlio. Pasirinktos sulenkimo padėties užfiksavimo funkcija užtikrina produktyvų darbą nepavargstant. Zondas labai atsparus dėl metalo tinklo apsauginės žarnos. Projekcijos kampas 90°.

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., **automobiliuose:** varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; **lėktuvuose:** pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemoms; **statybose:** statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; **vamzdnyuose:** suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; **hidraulinėse sistemose:** cilindrams, nuotėkiams; **šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams:** orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; **kovai su parazitais:** aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; **policijai, muitinei:** transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

Tinka:

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Pastaba:

Kiti zondų tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės Ø ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 67
Kameros raiška	640×480 px
Produkto pavadinimo požymis	Ø 4,5 mm
Produkto rūšis	Zondas