


**Precizinis vidinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 20×20×6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	595023
GTIN	9003176647285
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Našus specialaus korundo vidinio apvalaus šlifavimodiskai su keraminiu rišikliu.

Paskirtis:

Universalus vidinis užapvalinimas, pvz., praėjimo angų, suleidimo vietų.

Specifikacija:

97A802I5V112 universalus plienas.

Forma: 5

Išėmos gylis F 1: 7 mm

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Vidinis apdirbimas
Šlifavimo priemonės	Ypač našus specialusis korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	97A802I5V112 Steel universal
Forma	5
Disko Ø D	20 mm

Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	20×20×6
Kiaurymės Ø H	6 mm
Išėmos Ø P	13 mm
Išėmos gylis F 1	7 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas apvaliam vidiniam šlifavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		