



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Torx® varžtams, Torx® profilis: E6XE8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant, tiesios formos. Plokščios galvutės ir ploni žiedai ankštoms vietoms. Dvigubos T formos rankena.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuotas ir chromuotas.

Rakto ilgis L: 115,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 9,6 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 11,6 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$: 4,5 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$: 5,5 mm

Techninis aprašymas

Torx® profilis 2	E8
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	9,6 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	11,6 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$	5,5 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	4,5 mm
Rakto ilgis L	115,5 mm
Torx® profilis 1	E6
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Produkto rūšis	Veržliaraktis

