

Garant**NC centravimo grąžtai HSS-E-PM Nr. 112010 plastikinėje dėžutėje 90°, Tipas: 6-12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 112105 6-12 |
| GTIN | 4045197893796 |
| Produktų klasė | 11A |

Aprašymas**Modelis:**

NC centravimo grąžtų rinkinys plastikinėje dėžutėje.

Našus NC centravimo grąžtas.

Pjovimo medžiaga iš miltelinio metalurginio substrato puikiai tinka, **kai keliami dideli reikalavimai** patvarumui ir centravimo tikslumui. Didelis patvarumas apdirbant nerūdijantįjį plieną.

Tiksliai užgaląsta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos. Tvirtas dėl trumpų drožlialaužių griovelių.

Su įpjovomis pagal DIN 1835-B.**Turinys:**

4 NC centravimo grąžtai Nr. 112010.

Turinys:

Po 1 NC centravimo grąžtą: dyd. 6; 8; 10; 12.

Tiekimo sudėtis:

4 dalių NC grąžtų rinkinys plastikinėje dėžutėje.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį gręžiamą \emptyset , (o ne grąžto išorinį \emptyset).

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 6 mm |
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 8 mm |
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 10 mm |
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 12 mm |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | h6 |
| Smailas kampas | 90 laipsniai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 10 mm | 112010 10 |
| NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 8 mm | 112010 8 |
| NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 6 mm | 112010 6 |
| NC centravimo grąžtas HSS-E-PM90° N \varnothing DC h6 12 mm | 112010 12 |