



Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm), 450×40×203,2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	594445
GTIN	9003176501341
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:

Keraminiai labai našūs išorinio užapvalinimo diskai. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:

- Geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu.
- Nedidelė terminė apkrova, vėsus šlifavimas.
- Prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimas.

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Aukštos kokybės **universalus** korundas.

Paskirtis:

- Universalus išorinis užapvalinimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).
- Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)
- Būtinasis aušinimas emulsija, apdirbant ilgadožles medžiagas, būtinasis geras aušinamasis tepimas.

Forma: 1

Forma: 1

Techninis aprašymas

Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonės	Aukštos kokybės korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	89A 80J5 AV217
Forma	1
Disko Ø D	450 mm
Disko plotis T	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	450×40×203,2
Kiaurymės Ø H	203,2 mm
Produkto rūšis	Išorinio apvalaus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		