



Suvarstomi aulinukai, antracito spalvos OSLO Bau GORE II, S3 NB, Batų dydis ES: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris

092785 50

GTIN

4044348487785

Produktų klasė

09C

Aprašymas

Modelis:

Suvarstomi aulinukai OSLO Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, viršutinė dalis pralaidi orui, bet atspari vandeniui, iš minkštos vandeniui nepralaidžios odos. Su **SECURA VARIO® kulno amortizacija**.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.**
- **Paminkštintas viršus.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Sustiprintas priekis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**

Standartas:

Suvarstomi aulinukai OSLO Bau GORE II su GORE-TEX® membrana, viršutinė dalis pralaidi orui, bet atspari vandeniui, iš minkštos vandeniui nepralaidžios odos.

- **Uždaras liežuvėlis.**
- **Padas Perbunan Alpine, antracito spalvos.**
- **Paminkštintas viršus.**
- **Natūralios odos vidpadis.**
- **Sustiprintas priekis.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-COOL®.**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Pastaba:

Platus modelis XB žr. Nr. 092786.

Sandėlyje turime ES dydžių 39 – 46 batus, užsakyti galima ES dydžių 39 – 51.

Pastaba:

Platus modelis XB žr. Nr. 092786.

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas

Nepraduriami: Plienas

pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas): Virš 200 °C

šalčio izoliacija: iki -20 °C

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

Techninis aprašymas

Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Nepraduriami	Plienas
Apsaugos klasė	S3
šalčio izoliacija	iki -20 °C
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Plienas
Batų dydis EU	50
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Lytis	Vyriškas modelis
Produkto rūšis	Apsauginiai auliniai batai