



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Torx® varžtams, Torx® profilis: E10XE12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant, tiesios formos. Plokščios galvutės ir ploni žiedai ankštoms vietoms. Dvigubos T formos rankena.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuotas ir chromuotas.

Rakto ilgis L: 149,5 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 13,7 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 15,7 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$: 6,5 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$: 7,5 mm

Techninis aprašymas

Torx® profilis 2	E12
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	13,7 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$	7,5 mm
Rakto ilgis L	149,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	15,7 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	6,5 mm
Torx® profilis 1	E10
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Produkto rūšis	Veržliaraktis

