

HOLEX**Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 14X17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:**DIN 3118 / ISO 3318****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	195 mm
Rakto dydis d_1	14 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	27,4 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{maks.}}$	12,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	31,4 mm
Rakto dydis d_2	17 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{maks.}}$	11 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis