



Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Torx® varžtams, Torx® profilis: E14XE18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant, tiesios formos. Plokščios galvutės ir ploni žiedai ankštoms vietoms. Dvigubos T formos rankena.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuotas ir chromuotas.

Rakto ilgis L: 185 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.: 17,8 mm

maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.: 22,5 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$: 8 mm

maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$: 9,5 mm

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	17,8 mm
Torx® profilis 2	E18
Rakto ilgis L	185 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	8 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	22,5 mm
Torx® profilis 1	E14
maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$	9,5 mm
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Produkto rūšis	Veržliaraktis

