

**Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 24X27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	619200 24X27
GTIN	4018754022007
Produktų klasė	63A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas, ypač patogus ir lengvas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

**Standartas:****DIN 3118 / ISO 3318****Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	40,5 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	44,5 mm
Rakto ilgis L	270 mm
Rakto dydis $d_2$	27 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$	16 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$	17,5 mm
Rakto dydis $d_1$	24 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas (smūgiams atspari danga)
atvira kilpa	taip
Produkto rūšis	Veržliaraktis