

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 125×20×32, Tipas: SC80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	596100 SC80
GTIN	9003170025294
Produktų klasė	53Y

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. **Universalūs**, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Kietlydinių ir kietmetalio įrankių galandimui taip pat detalėms iš ketaus ir volframo.

Specifikacija:

Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	80
Smulkumo laipsnis	glotnus

Šlifavimo priemonių kodas	SiC
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Specifikacija	Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J
Šlifavimo būdas	Galąstuvus / tekėlas
Perėjimo žiedo vidinis Ø	25 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	20 mm
Perėjimo žiedo vidinis Ø	16 mm
Forma	1
Disko Ø D	125 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	125×20×32
Kiaurymės Ø H	32 mm
Produkto rūšis	Galąstuvo / tekėlo diskas

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 32 mm

596000 32