

HOLEX**Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 8X9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620120 8X9
GTIN	4045197438034
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	8 mm
visas ilgis	110 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	6,3 mm
Rakto dydis ₂	9 mm
Norma	DIN 896 B
Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sukimo strypas, cilindrinis $\emptyset \times$ visas ilgis 6X160 mm	621600 6X160
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175