



Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 19X22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:

DIN 3118 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis 1	19 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{ maks.}}$	13 mm
Rakto dydis 2	22 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	38,4 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{ maks.}}$	14 mm
Rakto ilgis L	228 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	33,4 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis