

HOLEX**Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 22X24mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 619705 22X24 |
| GTIN | 4045197673411 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:**DIN 3118 / ISO 3318****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Rakto ilgis L | 243 mm |
| Rakto dydis d_2 | 24 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks. | 38,5 mm |
| maksimalus kilpos aukštis $h_{1 \text{ maks.}}$ | 15 mm |
| Rakto dydis d_1 | 22 mm |
| maksimalus kilpos aukštis $h_{2 \text{ maks.}}$ | 16 mm |
| maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks. | 42 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Norma | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Žiedo padėtis | 10 laipsniai |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |