



3/4 colio terkšlės galvutė be rankenos



Užsakymo data

Užsakymo numeris	645000
GTIN	4018754013425
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3122-D 20

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 3/4 in

Dantų skaičius: 36

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Norma	DIN 3122
visas ilgis	165 mm
Dantų skaičius	36
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas
Terkšlės galvutės plotis	70 mm
Produkto rūšis	Terkšlė

Priedai

Užmaunamų raktų rinkinys 3/4 colio

645200