

**HOLEX****Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 10X11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620120 10X11
GTIN	4045197438058
Produktų klasė	62C

**Aprašymas****Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

**Standartas:**

**DIN 896 B**

**Apdirbama medžiaga:**

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>1</sub>	10 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	6,3 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	11 mm
visas ilgis	120 mm
Norma	DIN 896 B
Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

**Priedai**

Sukimo strypas, cilindrinis $\varnothing \times$ visas ilgis 6X160 mm	621600 6X160
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180