

**Dvikilpių terkšlinių raktų rinkinys Torx® varžtams, Torx® profilis: E6XE8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	619440 E6XE8
GTIN	4045197229960
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant. Ypač lengvos eigos žiedinė terkšlė. Ypač mažas suveikimo kampas 5°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

visas ilgis L: 130 mm

maksimalus kilpos Ø D1: 16,5 mm

maksimalus kilpos Ø D2: 17 mm

maksimalus kilpos aukštis h₁: 6,5 mm

maksimalus kilpos aukštis h₂: 7 mm

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis h ₂	7 mm
Torx® profilis 2	E8
Torx® profilis 1	E6
visas ilgis L	130 mm
maksimalus kilpos Ø D2	17 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₁	6,5 mm
maksimalus kilpos Ø D1	16,5 mm
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis