



## 3/4 colio terkšlės galvutė su rankena



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	645100
GTIN	2050001016225
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokovimo mygtuku.

#### Standartas:

**DIN 3122-D 20**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 3/4 in

Dantų skaičius: 36

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Norma	DIN 3122
visas ilgis	622 mm
Dantų skaičius	36
Darbinis kampas	10 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	chromuotas
Terkšlės galvutės plotis	70 mm
Produkto rūšis	Terkšlė

---

**Priedai**

3/4 colio terkšlės galvutė be rankenos	645000
Užmaunamų raktų rinkinys 3/4 colio	645200