



Atviras dvikilpis veržliaraktis, Rakto dydis: 24X27mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.

Patogi ovali rankena, labai tvirtas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa – nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:

DIN 3118 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis 1	24 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{ maks.}}$	17 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_2$ maks.	46,4 mm
Rakto ilgis L	258 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D_1$ maks.	42,4 mm
Rakto dydis 2	27 mm
maksimalus kilpos aukštis $h_{1\text{ maks.}}$	16 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Žiedo padėtis	10 laipsniai

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis