

**HOLEX****Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 10X13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620120 10X13
GTIN	4045197438065
Produktų klasė	62C

**Aprašymas****Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

**Standartas:**

**DIN 896 B**

**Apdirbama medžiaga:**

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis <sub>2</sub>	13 mm
visas ilgis	140 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	10 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	8,5 mm
Norma	DIN 896 B
Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

**Priedai**

Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245
Sukimo strypas, cilindrinis $\varnothing$ x visas ilgis 8X180 mm	621600 8X180