

HOLEX**Vamzdinis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 12X13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	620120 12X13
GTIN	4045197438072
Produktų klasė	62C

Aprašymas**Modelis:**

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₁	12 mm
Rakto dydis ₂	13 mm
visas ilgis	140 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. Ø	8,5 mm
Norma	DIN 896 B
Medžiaga	Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

Priedai

Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180
Sukimo strypas, cilindrinis Ø × visas ilgis 8X180 mm	621600 8X180
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 175 mm	621800 175
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245