



3/4 colio slystamoji galvutė be rankenos



Užsakymo data

Užsakymo numeris	645500
GTIN	4018754013418
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokovimo mygtuku.

Standartas:

DIN 3122-A 20

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

Pavaros keturbriaunis: 3/4 in

visas ilgis: 61,5 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/4 in
visas ilgis	61,5 mm
Produkto rūšis	Galvutės

