

**HEYCO****3/4 colio perkišama terkšlė****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	645300
GTIN	4024089006735
Produktų klasė	66A

**Aprašymas****Modelis:**

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokovimo mygtuku.

Kaldinta, tvirta ir patogi konstrukcija su profiliniu kotu. Su perkišamu kvadratu. Dešininė ar kairinė eiga pasirenkama perkišus jungiamąjį kvadratą.

**Standartas:****DIN 3122-C 20****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Norma	DIN 3122
visas ilgis	490 mm
Dantų skaičius	36
Darbinis kampas	10 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Terkšlė

---

## Priedai

3/4 colio keturbriaunis

645310