

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 150×20×32, Tipas: NK60****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 596200 NK60 |
| GTIN | 9003170026932 |
| Produktų klasė | 53Y |

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. **Universalūs**, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Konstruktiniam ir silpnai legiruotam plienui bei ketui.

Specifikacija:

Korundas pilkai mėlynas, kietumo laipsnis M.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|-----------|
| Smulkumo laipsnis | vidutinis |
| Grūdėtumas | 60 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| maksimalus apskritimasis greitis | 40 m/s |
| Specifikacija | Korundas pilkai mėlynas, kietumo laipsnis M |
| Šlifavimo priemonės | Elektrokorundas, pilkai mėlynas |
| Šlifavimo būdas | Galąstuvas / tekėlas |
| Perėjimo žiedo vidinis Ø | 25 mm |
| Perėjimo žiedo vidinis Ø | 20 mm |
| Perėjimo žiedo vidinis Ø | 16 mm |
| Forma | 1 |
| Disko Ø D | 150 mm |
| Disko plotis T | 20 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 150×20×32 |
| Kiaurymės Ø H | 32 mm |
| Produkto rūšis | Galąstuvo / tekėlo diskas |

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 32 mm

596000 32