

**Galandimo diskas D×T×H (mm), 175×25×51, Tipas: EK80****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 596350 EK80 |
| GTIN | 9003173774151 |
| Produktų klasė | 53Y |

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. **Universalūs**, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Grūdintam plienui ir HSS.

Specifikacija:

Korundas baltas, kietumo laipsnis M.

Tiekimo sudėtis:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|---------|
| Grūdėtumas | 80 |
| Smulkumo laipsnis | glotnus |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Specifikacija | Korundas baltas, kietumo laipsnis M |
| Šlifavimo priemonės | Aukštos kokybės korundas, baltas |
| Šlifavimo būdas | Galąstuvas / tekėlas |
| Perėjimo žiedo vidinis Ø | 32 mm |
| Forma | 1 |
| Disko Ø D | 175 mm |
| Disko plotis T | 25 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 175×25×51 |
| Kiaurymės Ø H | 51 mm |
| Produkto rūšis | Galąstuvo / tekėlo diskas |

Priedai

Pritaikymo žiedų rinkinys Šlifavimo disko kiaurymėms 51 mm

596000 51